


GÊNESIS

Gêneseis é um sistema de fixação externa monolateral voltado para tratamentos de reconstrução e correção de deformidades ósseas. Foi projetado para proporcionar transportes ósseos, tanto de forma gradual como de forma aguda, garantindo grande precisão e estabilidade estrutural.

O Fixador Gêneseis proporciona ao cirurgião modularidade na realização das montagens por meio do acoplamento de diferentes modelos de trilhos e conectores, assim permitindo uma ampla gama de tratamentos.



Por possuir trilhos em PRFC (Plástico Reforçado por Fibras de Carbono) o sistema é parcialmente radiotransparente, facilitando o acompanhamento da neoformação óssea pelo cirurgião ao longo do tratamento.

O Sistema Gêneseis tem como foco os seguintes procedimentos cirúrgicos:

- Reconstrução óssea;
- Alongamento ósseo;
- Correções de deformidades ósseas;
- Correções progressivas;
- Correções agudas;
- Dinamização.



Componentes para Correções Progressivas



**FIXADOR RÍGIDO
SIMPLES**
009.090.053



**FIXADOR DINÂMICO
DE ROTAÇÃO**
009.092.055



**FIXADOR DINÂMICO
DE TRANSLAÇÃO**
009.091.054



**FIXADOR RÍGIDO
BIANGULAR**
009.095.058



**APOIO FLEXÍVEL
PARA FIXADORES**
009.130.093



ADAPTADOR DE ALTURA
009.100.063



**ALAVANCA PROLONGADORA -
FIXADOR DINÂMICO DE ROTAÇÃO**
009.101.064



**ALAVANCA PROLONGADORA -
FIXADOR DINÂMICO
DE EXTREMIDADE DE TRILHO**
009.102.065



**FIXADOR DINÂMICO DE
EXTREMIDADE CONVERGENTE**
009.103.066



**FIXADOR DINÂMICO DE EXTREMIDADE
LINEAR**
009.181.125



**FIXADOR DINÂMICO
DE EXTREMIDADE EM T**
009.096.059



**FIXADOR DINÂMICO
DE EXTREMIDADE PARA ANEL**
009.093.056



**PLACA INTERMEDIÁRIA
BIPLANAR**
009.061.024



TRILHO RADIOTRANSARENTE

009.012.150 - 150MM	009.016.350 - 350MM
009.013.200 - 200MM	009.017.400 - 400MM
009.014.250 - 250MM	009.018.450 - 450MM
009.015.300 - 300MM	



MOTOR

009.036.040 - 40MM	009.040.120 - 120MM
009.037.060 - 60MM	009.153.160 - 160MM
009.038.080 - 80MM	009.154.200 - 200MM
009.039.100 - 100MM	009.155.250 - 250MM

Componentes para Correções Agudas



**FIXADOR AGUDO
LINEAR**

009.097.060



FIXADOR AGUDO EM T

009.098.061



**FIXADOR AGUDO EM T
CONVERGENTE**

009.099.062



**ARCO DE ROTAÇÃO
R130 - 009.121.084
R100 - 009.122.085**



BASE TEMPLATE DE ROTAÇÃO

009.129.092



TEMPLATE LINEAR

009.123.086



TEMPLATE CONVERGENTE

009.125.088



TEMPLATE EM T

009.124.087



**SUPORTE DE TEMPLATE
DE ROTAÇÃO**

009.128.091

GUIAS PARA PINO

004.279.616 - GUIA 160MM PARA PINO
004.280.610 - GUIA 100MM PARA PINO
004.281.606 - GUIA 60MM PARA PINO

GUIAS PARA BROCA 4,8MM

004.297.481 - GUIA 140MM PARA BROCA 4,8MM
004.298.482 - GUIA 80MM PARA BROCA 4,8MM
004.299.483 - GUIA 40MM PARA BROCA 4,8MM

BROCAS

004.083.428 - BROCA Ø4,5 X 280MM
004.082.415 - BROCA Ø4,5 X 150MM
004.081.328 - BROCA Ø3,2 X 280MM
004.080.315 - BROCA Ø3,2 X 150MM

TROCARES

004.318.045 - PINO TROCAR 4,5MM - AO
004.319.032 - PINO TROCAR 3,2MM - AO

MARTELO

004.330.003 - MARTELO TEFLONADO

GONIÔMETRO

004.329.001 - GONIÔMETRO DE INOX

GUIAS PARA FIO

004.346.115 - GUIA FIO 115MM
004.345.075 - GUIA FIO 75MM

GUIAS PARA BROCA 3,2MM

004.309.321 - GUIA 140MM PARA BROCA 3,2MM
004.310.322 - GUIA 80MM PARA BROCA 3,2MM
004.311.323 - GUIA 40MM PARA BROCA 3,2MM

CHAVES


007.087.044 - CHAVE ALLEN 5MM
004.075.003 - CHAVE ALLEN 3MM
004.063.010 - CHAVE COMBINADA 10MM
004.065.110 - CHAVE T COM MANDRIL
004.320.001 - CHAVE DE ENGATE RÁPIDO AO

BATENTES PARA BROCAS

004.325.450 - BATENTE PARA BROCA 4,8/4,5 MM
004.326.320 - BATENTE PARA BROCA 3,2/2,5 MM

CAP SILICONE P/ PINOS

004.339.004 - CAP SILICONE PARA PINOS Ø4
004.338.005 - CAP SILICONE PARA PINOS Ø5
004.331.006 - CAP SILICONE PARA PINOS Ø6



OUTROS COMPONENTES

BROCAS CANULADAS
BROCAS CANULADAS AO

BROCAS AO
CAP SILICONE PARA PINO